

Адаптер HDMI + USB A на USB-C для APO-DG1 и APO-DG2

APO-DG-HDMI



Руководство по установке

💡 WyreStorm рекомендует полностью прочитать этот документ, чтобы ознакомиться с функциями продукта перед началом процесса установки.

⚠️ ВАЖНО! Требования по установке

- Посетите страницу продукта, чтобы загрузить последнюю версию документа и дополнительную документацию.

В комплекте
1x APO-DG-HDMI



№	Название	Описание
1	Вход HDMI	Подключается к порту HDMI транслирующего устройства
2	Выход USB-C	Подключается к APO-DGX
3	Вход USB-A	Подключитесь к USB-порту транслирующего устройства для питания

Информация о гарантии

WyreStorm Technologies ProAV гарантирует, что ее продукты не имеют дефектов материалов и изготовления при нормальном использовании в течение пяти (5) лет с даты покупки. Обратитесь к странице «Гарантия на продукт» на wyrestorm.com для получения более подробной информации о нашей ограниченной гарантии на продукт.



Спецификация

Аудио и Видео	
Входы	1x Вход HDMI 1x Вход USB-A
Выходы	1x Выход USB-C для соединения с APO-DG1/2
Сквозная задержка	1080p: 4K@30: Режим высокого качества: ~250 мс Режим высокого качества: ~300 мс Режим низкой задержки: ~80 мс Режим низкой задержки: ~150 мс
Разрешение видео (Макс)	Разрешение видео: 1920x1080 ⁶ (1080p60), 3840x2160 ⁵ (4Kp30) 1 = на 23.98 Гц, 2 = на 24 Гц, 3 = на 25 Гц, 4 = на 29.97 Гц, 5 = на 30 Гц, 6 = на 50 Гц, 7 = на 59.94 Гц, 8 = на 60 Гц, 9 = на 75 Гц
Максимальная частота	297 МГц
Связь и Управление	
HDMI	HDCP 2.2 HDCP 1.4 Сквозной EDID
RS-232	N/A
LAN	N/A
ИК	N/A
Питание	
Источник питания	Питание через ПК
Макс. потреб. мощность	TBD (Менее 5 В)
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	От 0 до +45°C, Влажность от 10% до 90%
Температура хранения	От -20 до +70°C, Влажность от 10% до 90%
Размеры и Вес	
Мест в стойке	N/A
Высота	46 мм
Ширина	23.3 мм
Длина	10.8 мм
Вес	TBD
Нормы	
Безопасность и эмиссия	CE FCC RoHS RCM EAC UKCA